



## FISSATIVO DUCOTONE

Fondo, fissativo trasparente isolante ad acqua per idropitture.

<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	Trasparente. Ottimo potere uniformante, penetra profondamente nel supporto, riducendo l'assorbimento di quest'ultimo.
<b>CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)</b>	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per FISSATIVO DUCOTONE (cat. A/h): 30 g/L (2010) FISSATIVO DUCOTONE contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>CICLO APPLICATIVO</b>	Su supporti già trattati asportare eventuali vernici in fase di distacco. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.
<b>CONSIGLI PRATICI</b>	Per verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata si consiglia, essendo il FISSATIVO DUCOTONE trasparente, di aggiungere all'atto dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale (2% max). In caso di formazione di chiazze traslucide durante l'applicazione, è consigliato rimuoverle carteggiando le zone interessate, e ripetere l'operazione aumentando la diluizione del prodotto. Tenere al riparo dal gelo. Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso.  Condizioni dell'ambiente e del supporto. Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C. umidità relativa dell'ambiente: < 80%. Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C.
<b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li><li>• Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti.</li></ul>
<b>VOCI DI CAPITOLATO</b>	Applicazione del primer/fissativo FISSATIVO DUCOTONE uniformante all'acqua trasparente per idropitture, a base di vinilversatato Idoneo per impiego su muri interni già preparati. FISSATIVO DUCOTONE si applica a pennello o rullo con una resa indicativa pari a 10÷12 m <sup>2</sup> /l. in funzione dell'assorbimento del supporto. Prezzo in opera pari a € _____ al m <sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 2811-1	ca. 1,010
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	ca. 3500
Resa teorica per mano (prodotto diluito) m <sup>2</sup> /Lt	ISO 7254	10 ÷ 12 in funzione dell'assorbimento del supporto
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 0,5
Secco in profondità h		4 ÷ 6
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 6
Superficie di applicazione		Interni. Superfici murali, rasate a stucco o già dipinte.
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto
Colori		Trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo e pennello parti per volume		1:4 ÷ 1:6

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.